

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 90X22 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M45×1,5 – M52×2

Filet țevă Whitworth: G1.3/8" – G1.3/4"

Lungimea totală: 900 mm

Descriere tehnică

Filet țevă Whitworth	G1.3/8 – G1.3/4 inch
Lungimea totală	900 mm
Filet metric fin	M45×1,5 – M52×2
Înălțime	22 mm
Pentru Ø filierei	90 mm
Standard	EN 22568