

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 90X36 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65x25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75x20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M45 – M52

Filet metric fin: M45x3 – M52x3

Filet UNC: 1.3/4" – 2"

Filet Whitworth: 1.3/4" – 2"

Lungimea totală: 900 mm

**Descriere tehnică**

Filet UNC	1.3/4 – 2 inch
Înălțime	36 mm
Lungimea totală	900 mm
Filet Whitworth	1.3/4 – 2 inch
Pentru Ø filierei	90 mm
Filet metric fin	M45x3 – M52x3
Filet metric	M45 – M52
Standard	EN 22568

