

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 105X22 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M55×2 – M65×2

Filet țevă Whitworth: G2" – G2.1/4"

Lungimea totală: 930 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	930 mm
Înălțime	22 mm
Pentru Ø filierei	105 mm
Filet metric fin	M55×2 – M65×2
Filet țevă Whitworth	G2 – G2.1/4 inch
Standard	EN 22568