

**HOLEX****Bandă de șlefuit (ZA) granulație 80 mediu, Ø bandă×lățime bandă: 60X30mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 553780 60X30  |
| GTIN               | 4045197240545 |
| Clasa articolului  | 52E           |

## Descriere

### Execuție:

**Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă.** Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creștăturii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit. Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.

### Corindon cu zirconiu (ZA).

### Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

### Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

## Descriere tehnică

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ø tubului       | 60 mm |
| Lățime manșoane | 30 mm |
| Granulație      | 80    |
| Grad de finețe  | mediu |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material abraziv                    | Corindon cu zirconiu |
| Prescurtare pentru material abraziv | ZA                   |
| Formă manșoane                      | cilindric            |
| Tip produs                          | Bandă de șlefuit     |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

Suport crestă pentru bandă de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø cap×lungimea capului 60X30 mm

553600 60X30