

Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	484030 20
GTIN	4045197212092
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Calibre inel (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuț de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

Aplicație:

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Notă:

Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.

Descriere tehnică

Dim. nominală	20 mm
Câmp de toleranță	JS
Standard	DIN 2250 C
Material	Oțel pentru calibre

Toleranță execuție a găurii	JS4
Calitate	4
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

Servicii

Calibrare Calibru-inel Ø maxim 50 mm	028400 50
Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 50 mm	028470 50