


**HOLEX****Rolă de șlefuit cilindrică (A) granulație 80 mediu, Ø rolelor de șlefuit × lungimea rolelor de șlefuit: 20X38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553880 20X38
GTIN	4045197524553
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Rolele de șlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfășurată cu **corindon normal (A)**.  
Formă cilindrică.

**Adaptat pentru:**

Suport pentru role de șlefuit Cod 553835.

**Adaptat pentru:**

Ø suportului × lungimea totală: 5×85

**Descriere tehnică**

Granulație	80
Turație maximă	18000 min <sup>-1</sup>
Ø role de șlefuit	20 mm
Lungime role de șlefuit	38 mm
Grad de finețe	mediu
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Formă role de șlefuit	cilindric
Tip produs	Rolă de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Suport pentru role de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø  
suportului x lungimea totală 5X85 mm

553835 5X85