

**HOLEX****Suport crestat pentru banda de șlefuit, Ø cozii 6 mm, Ø cap×lungimea capului: 10X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Corp elastic cu creștări din cauciuc cu coadă din oțel. Suprafață laterală reșlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.

**Descriere tehnică**

Turație minimă	38000 min <sup>-1</sup>
Turație maximă	55000 min <sup>-1</sup>
Ø cap	10 mm
Lungimea capului	20 mm
Descrierea formei	cilindric
Ø cozii	6 mm
Material de suport	Corp elastic din cauciuc
Tip produs	Suport pentru pentru bandă abrazivă

