

**Bandă de șlefuit (CER) granulație 60 mediu, Ø bandăxlățime bandă:
30X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553795 30X30
GTIN	4027497456222
Clasa articolului	53L

Descriere**Execuție:**

Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă. Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creșterii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit. Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.

Granulație ceramică (CER).**Aplicație:**

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

Descriere tehnică

Ø tubului	30 mm
Lățime manșoane	30 mm

Granulație	60
Grad de finețe	mediu
Material abraziv	Granulație ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Formă manșoane	cilindric
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport crestă pentru banda de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø cap x lungimea capului 30X30 mm

553600 30X30