


HOLEX

Rolă de șlefuit cilindrică (A), granulație 150 fin, Ø rolelor de șlefuit × lungimea rolelor de șlefuit: 13X38mm



Date comandă

Numărul de comandă	553885 13X38
GTIN	4045197524591
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Rolele de șlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfășurată cu **corindon normal (A)**.
Formă cilindrică.

Adaptat pentru:

Suport pentru role de șlefuit Cod 553835.

Adaptat pentru:

Ø suportului × lungimea totală: 3×70

Descriere tehnică

Lungime role de șlefuit	38 mm
Granulație	150
Turație maximă	26000 min ⁻¹
Ø role de șlefuit	13 mm
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Formă role de șlefuit	cilindric
Tip produs	Rolă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport pentru role de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø
suportului x lungimea totală 3X70 mm

553835 3X70