


HOLEX**Bandă de șlefuit conică (A), granulație 80 mediu, Ø cel mai mare al benzilor x lățimea benzilor: 29X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553860 29X30
GTIN	4045197240606
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Din material rezistent la rupere, din rășină sintetică cu o durabilitate mare și granulație cu bună aderență.

Corindon normal (A) pentru lucrări de șlefuire universale.

Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă. Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creștăturii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit.

Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553830.

Descriere tehnică

Lățime manșoane	30 mm
cel mai mare Ø manșon	29 mm
Granulație	80

Grad de finețe	mediu
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Formă manșoane	conic
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport crestă pentru banda de șlefuit, conic, Ø cozii 6 mm
Cel mai mare Ø×lungimea capului 29X30 mm

553830 29X30