



Disc de debitat Basic* 2 in 1, Ø discurilor: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	563600 115
GTIN	9003172228990
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Discuri universale de debitat pentru debitarea profilurilor, țevilor etc. **Specificație A46BF.**

Descriere tehnică

Turație maximă	13300 min ⁻¹
Ø găurii	22,23 mm
Lățimea discului	1,6 mm
Descrierea formei	drept
Specificație	A46BF
Ø discurilor	115 mm
Pentru grosimile materialelor	7,7 - 8 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		