

**uvex****Ochelari confortabili de protecție uvex pheos cx2, Culoarea lentilelor: YELLOW****Date comandă**

Numărul de comandă	096504 YELLOW
GTIN	4031101623870
Clasa articolului	04U

**Descriere****Execuție:**

Ochelarii de protecție cu **design modern și sportiv** conving prin inovație și confort. Datorită pad-urilor frontale și nazale turnate direct, ochelarii asigură o **acoperire perfectă a zonei ochilor** și o protecție ridicată chiar și în cazul lucrărilor realizate deasupra capului. Datorită peliculei uvex supravision excellence, lentilele **nu se aburesc** pe interior și sunt **extrem de rezistente împotriva zgârieturilor și a substanțelor chimice** pe exterior. Ajustare optimă pentru orice formă a feței și aderență sigură datorată tehnologiei X-Twist. **Geometria subțire a brațelor** permite și combinația confortabilă cu alte echipamente de protecție personală. **Lentilă galben-chihlimbar** pentru **percepere cu intensificare a contrastului** (crepuscul, ceață, ploaie ușoară).

**Standard:**

EN 166 EN 170

**Descriere tehnică**

Protecție UV	UV400
Material pentru lentile	Policarbonat
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Acoperire optică	Nu se aburesc
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FTKN

## Fișă de date

Serie	pheos cx2
Marcarea ramei	W 166 FT CE
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Tip produs	Ochelari de protecție

### Accesorii

Toc de ochelari Tip CASE	096932 CASE
Cutie de păstrare	096910
Toc de ochelari Tip	096930
Suport pentru fixare pe perete pentru șervețele umede de curățare	096691