

uvex**Ochelari confortabili de protecție uvex pheos cx2, Culoarea lentilelor: GREY****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 096504 GREY |
| GTIN | 4031101623894 |
| Clasa articolului | 04U |

Descriere**Execuție:**

Ochelarii de protecție cu **design modern și sportiv** conving prin inovație și confort. Datorită pad-urilor frontale și nazale turnate direct, ochelarii asigură o **acoperire perfectă a zonei ochilor** și o protecție ridicată chiar și în cazul lucrărilor realizate deasupra capului. Datorită peliculei uvex supervision excellence, lentilele **nu se aburesc** pe interior și sunt **extrem de rezistente împotriva zgârieturilor și a substanțelor chimice** pe exterior. Ajustare optimă pentru orice formă a feței și aderență sigură datorată tehnologiei X-Twist. **Geometria subțire a brațelor** permite și combinația confortabilă cu alte echipamente de protecție personală. Cu **lentile gri** pentru **mai multă protecție împotriva orbirii naturale** (soare, reflexia luminii).

Transmisie: 23%.

Standard:

EN 166 EN 172

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Marcarea lentilelor | 5-2,5 W 1 FTKN |
| Grad de transmisie | 23 % |
| Material pentru lentile | Polycarbonat |
| Protecție UV | UV400 |
| Acoperire optică | Cu rezistență la zgârieturi |
| Acoperire optică | Nu se aburesc |

Fișă de date

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Acoperire optică | Cu rezistență la substanțe chimice |
| Serie | pheos cx2 |
| Marcarea ramei | W 166 FT CE |
| Caracteristicile ramelor | Pernuțe pe brațe |
| Tip produs | Ochelari de protecție |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Toc de ochelari Tip CASE | 096932 CASE |
| Toc de ochelari Tip | 096930 |
| Suport pentru fixare pe peretepentru șervețele umede de curățare | 096691 |
| Cutie de păstrare | 096910 |