

HOLEX**Suport crestat pentru banda de șlefuit, conic, Ø cozii 6 mm, Cel mai mare Øxlungimea capului: 20X63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Corp elastic cu creștări din cauciuc cu coadă din oțel. Suprafață laterală reșlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.

Descriere tehnică

Cel mai mare Ø	20 mm
cel mai mic Ø	14 mm
Turație maximă	21000 min ⁻¹
Ø cap	5 mm
Lungimea capului	63 mm
Descrierea formei	conic
Ø cozii	6 mm
Material de suport	Corp elastic din cauciuc
Tip produs	Suport pentru pentru bandă abrazivă