

## Ochelari confortabili de protecție uvex pheos, Referință: NORMAL



### Date comandă

Numărul de comandă	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Clasa articolului	04U

### Descriere

#### Execuție:

Ochelari de protecție moderni cu Fashion-Look și strat de acoperire uvex supravision excellence: nu se aburesc, sunt rezistenți la zgâriere și la substanțele chimice. Ochelarii fără componente metalice oferă un **câmp vizual mare fără rame**, asigurând în același timp protecție optimă ochilor și în lateral. **Vedere ortoscopică**, fără a obosi ochii, asigurată de lentilele duosferice. Design deschis al ramelor pentru o mai bună **aerisire**. Pentru ajustare optimă, sunt disponibili în **2 lățimi diferite**.

#### Standard:

EN 166; EN 170

### Descriere tehnică

Dimensiunea ochelarilor	Normal
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Acoperire optică	Nu se aburesc
Material pentru lentile	Policarbonat
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FKN
Protecție UV	UV400
Serie	pheos
Marcarea ramei	W 166 FT CE

Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Tip produs	Ochelari de protecție

---

## Accesorii

Cutie de păstrare	096910
Toc de ochelari Tip	096930
Suport pentru fixare pe perete pentru șervețele umede de curățare	096691
Toc de ochelari Tip CASE	096932 CASE