

Ochelari confortabili de protecție uvex pheos, Referință: SLIM



Date comandă

Numărul de comandă	096524 SLIM
GTIN	4031101503844
Clasa articolului	04U

Descriere

Execuție:

Ochelari de protecție moderni cu Fashion-Look și strat de acoperire uvex supravision excellence: nu se aburesc, sunt rezistenți la zgâriere și la substanțele chimice. Ochelarii fără componente metalice oferă un **câmp vizual mare fără rame**, asigurând în același timp protecție optimă ochilor și în lateral. **Vedere ortoscopică**, fără a obosi ochii, asigurată de lentilele duosferice. Design deschis al ramelor pentru o mai bună **aerisire**. Pentru ajustare optimă, sunt disponibili în **2 lățimi diferite**.

Standard:

EN 166; EN 170

Descriere tehnică

Material pentru lentile	Policarbonat
Acoperire optică	Nu se aburesc
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Dimensiunea ochelarilor	SLIM
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FTKN
Protecție UV	UV400
Serie	pheos
Marcarea ramei	W 166 FT CE

Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Tip produs	Ochelari de protecție

Accesorii

Suport pentru fixare pe perete pentru șervețele umede de curățare	096691
Toc de ochelari Tip	096930
Toc de ochelari Tip CASE	096932 CASE
Cutie de păstrare	096910