

Ochelari confortabili de protecție uvex i-3, Culoarea lentilelor: AR



Date comandă

Numărul de comandă	096501 AR
GTIN	4031101630984
Clasa articolului	04U

Descriere

Execuție:

Ochelari de protecție inovatori cu **insertii Softflex** în brațe, pernuțe pentru nas și protecție pentru frunte pentru **confort maxim la purtare și adaptare optimă la orice fizionomie**, chiar și la perioade îndelungate de utilizare. Nu se aburesc niciodată, sunt extrem de rezistenți la zgârieturi și la substanțele chimice datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence. Cu **peliculă antireflex** pe ambele părți pentru vizibilitate optimă la lumină naturală sau artificială. **Eliminarea reflexiei** ultraperformantă înlesnește lucrările pe componente reflectorizante fără să obosească ochii. **Transmisie:** cca. 96,5%.

Standard:

EN 166; EN 170

Descriere tehnică

Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Acoperire optică	Fără reflexie
Material pentru lentile	Policarbonat
Grad de transmisie	96,5 %
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FT
Protecție UV	UV400
Serie	i-3
Marcarea ramei	W 166 FT CE

Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție

Accesorii

Cutie de păstrare	096910
Toc de ochelari Tip CASE	096932 CASE
Toc de ochelari Tip	096930
Suport pentru fixare pe perete pentru șervețele umede de curățare	096691