

Garant

GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/12mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	215122 100/12
GTIN	4045197861450
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile amplasate tangențial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de așchiere.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø orificiu prindere	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.. 130708

Număr de dinți Z	12
Ø tăişului D _c	100 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219882
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP