

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	28 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	MCLNR/L 2020K12
Portplăcuță	259031 22
șurub pentru portplăcuță	259025 6
Lungimea totală L	125 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Lățimea funcțională $L_4$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărime coadă	20 mm
Gheară de strângere	259038 4
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 22	259031 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259025 6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500