

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Gheară de strângere	259038 4
Portplăcuță	259031 22
Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 6
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Cod ISO Suport	MCLNR/L 2525M12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 22	259031 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259025 6
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500