

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Cod ISO Suport	MCLNR/L 3232P12
șurub pentru portplăcuță	259025 6
Gheară de strângere	259038 4
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	170 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Lungime cap L ₁	34 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Portplăcuță Tip 22	259031 22
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259025 6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500