

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Gheară de strângere	259038 4
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 23
Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	MCLNR/L 2525M16
șurub pentru portplăcuță	259025 7
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 7	259025 7
Portplăcuță Tip 23	259031 23
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500