

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	33 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	MCLNR/L 2525M12
Mărimea plăcuței	12 mm
Gheară de strângere	259038 4
Portplăcuță	259031 22
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259025 6
Portplăcuță Tip 22	259031 22
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500