

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Lungimea totală L	150 mm
Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 7
Portplăcuță	259031 23
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 4
Cod ISO Suport	MCLNR/L 2525M16
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Portplăcuță Tip 23	259031 23
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 7	259025 7
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500