

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Cod ISO Suport	MCLNR/L 3232P16
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Portplăcuță	259031 23
șurub pentru portplăcuță	259025 7
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 4
Mărime coadă	32 mm
Lungime cap L ₁	34 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 23	259031 23
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 7	259025 7
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500