

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 24
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 5
Gheară de strângere	259038 5
șurub pentru portplăcuță	259025 8
Mărimea plăcuței	19 mm
Cod ISO Suport	MCLNR/L 3232P19
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Gheară de strângere Tip 5	259038 5
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub pentru gheara de strângere Tip 5	259021 5
Portplăcuță Tip 24	259031 24
Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259025 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600