

HOLEX

Suport crestat pentru banda de șlefuit, conic, Ø cozii 6 mm, Cel mai mare Øxlungimea capului: 29X30mm



Date comandă

Numărul de comandă	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oțel. Suprafață laterală reșlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.

Descriere tehnică

Cel mai mare Ø	29 mm
cel mai mic Ø	22 mm
Turație maximă	21000 min ⁻¹
Ø cap	5 mm
Lungimea capului	30 mm
Descrierea formei	conic
Ø cozii	6 mm
Material de suport	Corp elastic din cauciuc
Tip produs	Suport pentru pentru bandă abrazivă

