

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Portplăcuță	259031 7
Set de știfturi elastice	259047 3
Lungime cap L ₁	25 mm
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	PDNNR/L 1616H11
Pârghie cu articulație	259015 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Set de arcuri	259044 4
Lățimea funcțională L ₄	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500