

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	20 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 7
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2020K11
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Set de arcuri	259044 4
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	125 mm
Pârgă cu articulație	259015 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Lungime cap L ₁	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500