

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Pârghie cu articulație	259015 8
Portplăcuță	259031 28
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2020K15
Mărimea plăcuței	15 mm
Mărime coadă	20 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500