

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	32 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lungime cap L <sub>1</sub>	37 mm
Portplăcuță	259031 28
Set de știfturi elastice	259047 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16,8 mm
Lungimea totală L	170 mm
Pârghie cu articulație	259015 8
Cod ISO Suport	PDNNR/L 3232P15
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 7	259018 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Pârgă cu articulație Tip 8	259015 8
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500