

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250613 16/11  |
| GTIN               | 4045197861764 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Set de arcuri                       | 259044 4                            |
| Mărime coadă                        | 16 mm                               |
| Portplăcuță                         | 259031 7                            |
| Cod ISO Suport                      | PDNNR/L 1616H11                     |
| Mărimea plăcuței                    | 11 mm                               |
| Set de știfturi elastice            | 259047 3                            |
| Pârghie cu articulație              | 259015 7                            |
| Plăcuță amovibilă compatibilă       | DN.. 1104..                         |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>  | 8 mm                                |
| Lungimea totală L                   | 100 mm                              |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 6                            |
| Lungime cap L <sub>1</sub>          | 25 mm                               |
| Standard                            | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                    | pe stânga                           |
| Răcire interioară                   | nu                                  |
| Unghi de reglare κ                  | 63 grad                             |
| Utilizare                           | Strunjire longitudinală pe exterior |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Utilizare  | Strunjire frontală |
| Utilizare  | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cuțit de strunjit  |

## Accesorii

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3<br>Hexagon 2,5 mm                        | 674242 2,5 |
| Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6                                                           | 259018 6   |
| Pârgă cu articulație Tip 7                                                                        | 259015 7   |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 4                                                                     | 259044 4   |
| Portplăcuță Tip 7                                                                                 | 259031 7   |
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3                                                          | 259047 3   |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije<br>interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |