

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PDNNR/L 2020K11
Set de arcuri	259044 4
Mărimea plăcuței	11 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L ₁	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Pârghie cu articulație	259015 7
Set de știfturi elastice	259047 3
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Portplăcuță	259031 7
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Pârgă cu articulație Tip 7	259015 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500