

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2525M11
Mărimea plăcuței	11 mm
Pârghie cu articulație	259015 7
Lungime cap L ₁	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Set de arcuri	259044 4
Portplăcuță	259031 7
Mărime coadă	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500