

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărime coadă	20 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 28
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2020K15
Pârghie cu articulație	259015 8
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Set de arcuri	259044 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500