

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Pârghie cu articulație	259015 8
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L ₁	37 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Portplăcuță	259031 28
Cod ISO Suport	PDNNR/L 2525M15
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Set de arcuri	259044 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 28	259031 28
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500