

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Portplăcuță	259031 28
Mărimea plăcuței	15 mm
Lățimea funcțională L ₄	16,8 mm
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Lungime cap L ₁	37 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Pârghie cu articulație	259015 8
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Set de arcuri	259044 2
Cod ISO Suport	PDNNR/L 3232P15
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	63 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 8	259015 8
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 7	259018 7
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500