

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Set de arcuri	259044 2
Portplăcuță	259031 20
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Lățimea funcțională L ₄	17 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L ₁	28 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Pârgă cu articulație	259015 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	PSBNR/L 2020K12
Mărime coadă	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500