

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251106 25/12 |
| GTIN | 4045197861931 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Portplăcuță | 259031 20 |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lungime cap L ₁ | 29 mm |
| Set de știfturi elastice | 259047 2 |
| Set de arcuri | 259044 2 |
| Pârghie cu articulație | 259015 2 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. |
| Cod ISO Suport | PSBNR/L 2525M12 |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 22 mm |
| Mărimea plăcuței | 12 mm |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 2 |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 75 grad |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

| | |
|------------|--------------------|
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm | 674242 3 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |