

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	32 mm
Portplăcuță	259031 37
Lungimea totală L	150 mm
Set de arcuri	259044 6
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Cod ISO Suport	PSBNR/L 2525M15
Mărimea plăcuței	15 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500