

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 6
Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță	259031 37
Lungime cap L ₁	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Mărimea plăcuței	15 mm
Mărime coadă	32 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Pârghie cu articulație	259015 12
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Cod ISO Suport	PSBNR/L 3232P15
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500