

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	19 mm
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Pârghie cu articulație	259015 13
Mărime coadă	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Set de știfturi elastice	259047 5
Cod ISO Suport	PSBNR/L 3232P19
Portplăcuță	259031 38
Lungime cap L ₁	39 mm
Lungimea totală L	170 mm
Set de arcuri	259044 7
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500