

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	29 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 20
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Mărime coadă	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Cod ISO Suport	PSBNR/L 2525M12
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500