

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 6
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	PSBNR/L 2525M15
Portplăcuță	259031 37
Set de știfturi elastice	259047 4
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Pârghie cu articulație	259015 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500