

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 4
Cod ISO Suport	PSBNR/L 3232P15
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Lungimea totală L	170 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 11
Mărime coadă	32 mm
Lungime cap L ₁	32 mm
Portplăcuță	259031 37
Mărimea plăcuței	15 mm
Set de arcuri	259044 6
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Pârgă cu articulație	259015 12
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500