

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Pârghie cu articulație	259015 13
Lățimea funcțională L ₄	27 mm
Set de arcuri	259044 7
Portplăcuță	259031 38
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Mărimea plăcuței	19 mm
Lungimea totală L	170 mm
Set de știfturi elastice	259047 5
Lungime cap L ₁	39 mm
Cod ISO Suport	PSBNR/L 3232P19
Mărime coadă	32 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500