

**Garant****Freză de șlefuire, Carbură, Tip: R1315****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. **Freză de șlefuire** **pentru debavurare (exterior)** cu rază pentru rotunjirea muchiiilor.

**Formă specială Debavurare (R)**, exterior.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Notă:**

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min<sup>#1</sup>

**Descriere tehnică**

Grad de finețe a danturii	mediu
Simbol pentru dantură	Z3

Descrierea formei	Debavurare
Forma	R1315
Lungimea totală	55 mm
Ø cap	13 mm
Ø cozii	6 mm
Rază	10 mm
Lungimea capului	15 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire