



Freză de șlefuire Z3 – medie, cu sfărâmător de așchii, HSS, Tip: AS1225



Date comandă

Numărul de comandă	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Clasa articolului	52D

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Freze de șlefuire din HSS pentru aplicații care nu trebuie să producă vibrații. **Forma Cilindru (ZYA), cu dantură frontală.**

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Forma	AS1225
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală
Ø cap	12 mm
Lungimea totală	65 mm
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Tip de dantură	cu sfărâmător de așchii
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	HSS

Tip produs

Freze șlefuire