

Garant**Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114500 în cutie, TiAlN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Miez întărit.

Geometrie la vârf Forma C.

Descriere tehnică

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de burghie	19
Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338

Fișă de date

Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10