

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 39
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	41 mm
Lungimea totală L	125 mm
Mărime coadă	20 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Cod ISO Suport	MVPCR/L 2020K16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500